



Säkerhetskoppling med utvändig gänga, Utvändig anslutningsgänga: 1/2tum



Beställningsdata

Ordernummer	080321 1/2
GTIN	7391390285768
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Trycklufts-**stålkopplingarna** har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:

- **Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.**
- **Hög genomflödes hastighet och därmed små tryckförluster.**
- **Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverknings toleranser.**
- **God driftekonomi – kopplingarna betalar sig på högst två år.**

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp).

flöde: 4000 l/min., maximalt driftryck 16 bar

Material: försinkat stål/mässing

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer genom en låg anslutningskraft och en kompakt och lätt greppbar design.

OBS!:

Trycklufts-säkerhetskoppling CEJN serie 410 eSafe (med avluftningsfunktion) motsvarar den europeiska standarden 10.4 (märk-Ø 10,4 mm), flöde upp till 4000 l/min.

Teknisk beskrivning

genomflöde	4000 l/min
Maximalt arbetstryck	16 bar
Utvändig anslutningsgänga	1/2 tum
Serie	410
Produktslag	Koppling