

**Mitutoyo****Passbitssats Toleransklass 0, Antal passbitar: 32****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 480200 32     |
| GTIN         | 4946368226958 |
| Artikelklass | 44A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). **Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas:** Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

**Toleransklass 0** som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet.

**Innehåll:**

vardera 1 st med måttet: 1,005; 60 mm

Gradering 0,01: 9 st 1,01–1,09 mm

Gradering 0,1: 9 st 1,1–1,9 mm

Gradering 1,0: 9 st 1–9 mm

Gradering 10,0: 3 st 10–30 mm

**Teknisk beskrivning**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Antal passbitar | 32              |
| Norm            | DIN EN ISO 3650 |
| Toleransklass   | 0               |
| hårdhet         | 65 - 67 HRC     |

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Material           | åldrat specialstål                   |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| förpackning        | Stabil box                           |
| Kalibrering        | S17                                  |
| Produktslag        | Passbit                              |

### Tjänster

|   |           |
|---|-----------|
| KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 32 | 020850 32 |
| DAkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 32    | 020860 32 |