

KERN**Kompaktvåg typ EMB, maximal kapacitet: 2200g**

Beställningsdata

Ordernummer	479450 2200
GTIN	4045761028395
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

Enkel kompaktvåg, extremt lätt.

Mycket lätt att använda via 2 knappar.

- **Tara-funktion (additionsfunktion) för enkel nollställning av displayen.**
- **Batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.**
- **Nätanslutning med adapter.**

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR6.

Teknisk beskrivning

Djup	244 mm
höjd	39 mm
nettovikt	0,55 kg
avläsning	1 g
Bredd	170 mm

maximal kapacitet	0 - 2200 g
tillverkarens beteckning	EMB
vågplattans mått	Ø 150
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridriven
Kalibrering	K2
Produktslag	Kompaktvåg

Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50
DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------