



HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 2mm



Beställningsdata

Ordernummer	202299 2
GTIN	4045197879899
Artikelklass	12X

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,011 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skaftdiameter D_s	3 mm
Skärlängd L_c	5 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Tandantal Z	3
totallängd L	50 mm
Skaftform	HA
Skär-Ø D_c	2 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,01 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	170 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	100 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	55 m/min	K
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		