

Mitutoyo**Passbitssats Toleransklass 0, Antal passbitar: 47****Beställningsdata**

Ordernummer	480200 47
GTIN	4946368226781
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). **Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas:** Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet.

Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 1,005 mm
Gradering 0,01: 21 st 1,00–1,20 mm
Gradering 0,1: 8 st 1,3–2,0 mm
Gradering 1,0: 8 st 3,0–10 mm
Gradering 10,0: 9 st 20–100 mm

Teknisk beskrivning

Antal passbitar	47
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	0
hårdhet	65 - 67 HRC

Material	åldrat specialstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Passbit

Tjänster

DAkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 47	020860 47
KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 47	020850 47