

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 18 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202298 18
GTIN	4045197880666
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 45 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 24 mm

totallängd L: 84 mm

Skaftdiameter D_s : 18 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,4 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,09 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Hörnfasbredd vid 45°	0,4 mm
Skärlängd L_c	24 mm
totallängd L	84 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftdiameter D_s	18 mm

Skaffform	HB
Tandantal Z	3
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Skär- $\varnothing D_c$	18 mm
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfavinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar