

Garant**ONEU 05T6 ANER, HB7630, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	213433 INOX
GTIN	4045197879981
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig med 2x8 skäreppor.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Matning f_z per tand	0,2 mm
Antal byten/skär	16
ISO-kod vändskär	ONMU 05T6 ANER
Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	3 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		