



Ringlupplampa, lins-Ø: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	491545 125
GTIN	4045197699176
Artikelklass	42L

Beskrivning

Utförande:

Lupplampa med SMD-LED-ljuskällor i hög kvalitet som ger ett bländfritt, skuggfritt och jämnt belyst arbetsområde. Distorsionsfri avbildning med skarpa kanter. LED-ljuskällor med lång livslängd (upp till 50 000 h) och låg energiförbrukning. 60 SMD-LED-ljuskällor; 2 ljusnivåer.

leveransinnehåll:

Inklusive linsskydd, bordsklämma för 10–62 mm skivtjocklek (storlek 100 med bordsfot).

OBS!:

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Teknisk beskrivning

lins-Ø	125 mm
längd ledarm B	400 mm
Förstoring (gångar)	1,75
längd ledarm A	400 mm
Huvud-Ø	230 mm
antal lysdioder	60
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Lupplampa

