

**Bitshylsa med snabbväxelchuck 45° svängbar, Typ: 4/4****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 676870 4/4 |
| GTIN | 4045197880703 |
| Artikelklass | 62F |

Beskrivning**Användningsdata:**

För sammankoppling av bits med manöververktyg eller skruvdragare med 1/4, 3/8 eller 1/2 tum fyrkantdrivning.

Med fjädderring och snabbkoppling. Bitshylsa svängbar 45° så att svåråtkomliga ställen kan nås.

Bitshållare: D 6,3

fyrkantsfäste: 1/4 tum

totallängd: 40 mm

sexkantdrivning: C 6,3 (1/4 tum)

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|-----------------|
| sexkantdrivning | C 6,3 (1/4 tum) |
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| totallängd | 40 mm |
| Bitshållare | D 6,3 |
| Produktslag | bitshållare |

