



Ringlupplampa, lins-Ø: 175mm



Beställningsdata

Ordernummer	491545 175
GTIN	4045197695970
Artikelklass	42L

Beskrivning

Utförande:

Lupplampa med SMD-LED-ljuskällor i hög kvalitet som ger ett bländfritt, skuggfritt och jämnt belyst arbetsområde. Distorsionsfri avbildning med skarpa kanter. LED-ljuskällor med lång livslängd (upp till 50 000 h) och låg energiförbrukning. 40 SMD-LED-ljuskällor; 3 ljusnivåer.

leveransinnehåll:

Inklusive linsskydd, bordsklämma för 10–62 mm skivtjocklek (storlek 100 med bordsfot).

OBS!:

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Teknisk beskrivning

lins-Ø	175 mm
längd ledarm A	330 mm
Förstoring (gångar)	1,75
Huvud-Ø	315 mm
längd ledarm B	330 mm
antal lysdioder	40
Energiförsörjning	Nätdriven

Produktlag

Lupplampa