

Mitutoyo**Passbitssats Toleransklass 0, Antal passbitar: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	480200 8
GTIN	4946368217000
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). **Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas:** Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet. **Sats med utökade dimensioner**, 25–200 mm i steg om 25 mm.

Innehåll:

Gradering 25,0: 8 st 25–200 mm

Teknisk beskrivning

Antal passbitar	8
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	0
hårdhet	65 - 67 HRC
Material	åldrat specialstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren

förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Passbit

Tjänster

DAkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 8	020860 8
KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 8	020850 8