

Mitutoyo**Passbitssats Toleransklass 0, Antal passbitar: 103****Beställningsdata**

Ordernummer	480200 103
GTIN	4946368225807
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). **Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas:** Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet.

Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 1,005 mm
Gradering 0,01: 49 st 1,01–1,49 mm
Gradering 0,5: 49 st 0,5–24,5 mm
Gradering 25,0: 4 st 25–100 mm

Teknisk beskrivning

Antal passbitar	103
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	0
hårdhet	65 - 67 HRC
Material	åldrat specialstål

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Passbit

Tjänster

DAkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 103	020860 103
KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 103	020850 103