



## Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F, 40 mm × 25 m, Kornstorlek: 60



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 557730 60     |
| GTIN         | 4018875141915 |
| Artikelklass | 56V           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden **normalkorund (A)**. Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid.

**Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.**

Typ **VSM KK 114 F**: Väv, **brun för extremt hög nötning**. Denna kvalitet är **mycket smidig, oljebeständig** och kan rivs av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa. Förpackning **med inbyggd avrivningskniv**.

#### Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

### Teknisk beskrivning

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| finhetsgrad            | grov             |
| Kornstorlek            | 60               |
| Slipmedel              | Normalkorund (A) |
| Slipmedlets beteckning | A                |
| Ekonomirullar bredd    | 40 mm            |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ekonomirullar längd  | 25 m         |
| Produktnamnsattribut | 40 mm × 25 m |
| Produktslag          | Slipduk      |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | mindre lämplig |                |         |
| GG(G)                         | lämplig        |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Trä                           | lämplig        |                |         |
| Lacker                        | mindre lämplig |                |         |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |