

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	12 mm
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	8,7 mm
Passande vändskär	SC.. 1204..
ISO-kod hållare	SDDCN 1616H12
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	8 mm
Underläggsplatta	269005 9
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Skaftmått	16 mm
Totallängd L neutrala hållare	100 mm
Skruvsats för vändskär	269028 20
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 20	269028 20
Underläggsplatta Typ 9	269005 9
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500