

Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Totallängd L neutrala hållare	125 mm
Skruvsats för vändskär	269028 20
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	10 mm
Skaftmått	20 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Underläggsplatta	269005 9
ISO-kod hållare	SSDCN 2020K12
Passande vändskär	SC.. 1204..
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	11,2 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 9

269005 9

Skruv för underläggsplatta Typ 5

269013 5

Skruvsats förvändskär Typ 20

269028 20

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500