

ESCHENBACH

Handlamplupp mobilux LED, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	490818 4
GTIN	4048347280170
Artikelklass	49A

Beskrivning

Utförande:

Asfärisk PXM-lättilins, hård ceratec®-beläggning på båda sidor. Ljus och homogen belysning tack vare SMD-lysdiod och optisk kollimation. Spänningsstyrning via Step-Up-omvandlare, vilket ger ljusare och mer konstant belysning. Tre olika färgtemperaturer kan väljas via två medföljande påstickbara filter.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR6, 3 påstickbara filter och linsskyddsetui.

Teknisk beskrivning

linsens längd	75 mm
Förstoring (gångar)	4
linsens bredd	50 mm
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Serie	mobilux LED
Energiförsörjning	Batteridriven
linstyp	asfärisk
belysning	SMD-LED
förpackning	linsskyddsetui
Produktslag	Handlamplupp

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6

081561 LR6