




Bygelhørselskydd koniska



Beställningsdata

Ordernummer	097690
GTIN	4045197878731
Artikelklass	02E

Beskrivning

Utförande:

Hørselskydd med **ergonomiskt formad bygel** och koniska polyuretanproppar för hörselgångar med alla storlekar. Propparna består av två komponenter och är därmed extra smidiga att byta. Tack vare en **praktisk ledfunktion** kan propparna ställas in individuellt och bygeln kan bäras i flera lägen. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 15 dB, L = 13 dB).

Specialtillbehör:

Nr 097691 Reservöronproppar, sats
Material öronproppar: Polyuretan

Teknisk beskrivning

SNR-värde (dämpvärde)	20 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan
Produktslag	Bygelhørselskydd

Tillbehör

Bullerindikator NI100	097305
Reservöronproppar sats, 10 par koniska	097691