

Garant**Spårstöthållare lång Ø DS 25 mm, för spårbredd m: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290350 6
GTIN	4045197880956
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

lämplig för spårbredd m	6 mm
lämplig för spårbredd m	8 mm
Skruvar	290399 2
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	17,49 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	17,85 mm
Effektiv längd L_1	81 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skärhållardiameter D_1	16 mm

Invändig	ja
Skaftlängd L _s	90 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

Tillbehör

Fästskruv Typ 2	290399 2
-----------------	----------