

Mitutoyo**Passbitssats Stål, toleransklass 0, Satsinnehåll: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	480201 10
GTIN	4946368216799
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Extra slitstarka tack vare kontrollerad hårdhet (HRC 65 - 67). **Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. I provningscertifikatet (fabrikskalibreringscertifikat) visas den faktiska avvikelserna från det nominella måttet tillsammans med provningsvillkoren för varje passbit. På så sätt får man reda på det exakta är-måttet. Anknytningen till nationella standarder anges genom spårbarhet till DKD- eller PTB-referenssatser.**

Noggrannhet 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet.

Annat utförande som nr 480200.

Användningsdata:

För kontroll av bygelmikrometrar enligt VDI/VDE/DGQ 2618, sida 10,1.

Innehåll:

Vardera 1 mått (mm): Strl 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 planglas-Ø 30 mm: 1 st

Innehåll:

1 mått vardera: Strl. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm

planglas- 30 mm: 1 st

Teknisk beskrivning

Satsinnehåll	10
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	0

Material	åldrat specialstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Inställningstolk för bygelmikrometrar

Tjänster

DAkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 10	020860 10
KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 10	020850 10