

**Garant****Spårstöthållare lång Ø DS 32 mm, för spårbredd m: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290353 8
GTIN	4045197881038
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

lämplig för spårbredd m	8 mm
Skruvar	290399 2
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	21,7 mm
Effektiv längd $L_1$	100 mm
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter $D_1$	20 mm
Invändig	ja
Skaftlängd $L_s$	100 mm

Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

---

## Tillbehör

Fästskruv Typ 2	290399 2
-----------------	----------