

Garant**Spårstöthållare lång Ø DS 32 mm, för spårbredd m: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290353 18
GTIN	4045197881076
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	200 mm
lämplig för spårbredd m	18 mm
lämplig för spårbredd m	20 mm
lämplig för spårbredd m	22 mm
lämplig för spårbredd m	25 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	44,7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	45,08 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	45,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	46,18 mm

Skruvar	290399 4
Mittförskjutning L ₃	23 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter D ₁	40 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L _s	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

Tillbehör

Fästskruv Typ 4	290399 4
-----------------	----------