

**Garant****Spårfoghållare standard Ø DS 25 mm, för spårbredd m: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290355 6
GTIN	4045197881120
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

Skrubar	290399 2
lämplig för spårbredd m	6 mm
lämplig för spårbredd m	8 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	17,49 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	17,85 mm
Effektiv längd $L_1$	56 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Skaft-Ø	25 mm

Skärhållardiameter D <sub>1</sub>	16 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L <sub>s</sub>	90 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

---

## Tillbehör

Fästskruv Typ 2	290399 2
-----------------	----------