

Garant**Spårfoghållare standard Ø DS 32 mm, för spårbredd m: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290358 2
GTIN	4045197881168
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	25 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	7,03 mm
Skruvar	290399 1
lämplig för spårbredd m	2 mm
Mittförskjutning L_3	3,65 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter D_1	6,5 mm
Invändig	ja

Skaftlängd L _s	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

Tillbehör

Fästskruv Typ 1	290399 1
-----------------	----------