

Garant**Spårfoghållare standard Ø DS 32 mm, för spårbredd m: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290358 8
GTIN	4045197881212
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

lämplig för spårbredd m	8 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	21,7 mm
Skruvar	290399 2
Effektiv längd L_1	68 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter D_1	20 mm
Invändig	ja

Skaftlängd L _s	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

Tillbehör

Fästskruv Typ 2	290399 2
-----------------	----------