

**Garant****Polerlamellrondell (filt), Ø 50,8 mm, Typ: MED****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 554078 MED    |
| GTIN         | 4045197880833 |
| Artikelklass | 51E           |

**Beskrivning****Utförande:**

Lodrätt uppställda filtlameller (höjd 10 mm).

**Användningsdata:**

Poleringsarbeten med ökad flexibilitet. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan mycket fina ytor med spegelglans uppnås.

**OBS!:**

Filtpolerlamellrondeller måste användas i kombination **med slip- och polerpasta** som nr 552250 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5–10 m/s.

**Teknisk beskrivning**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| skiv-Ø               | 50,8 mm   |
| Hårdhetsgrad         | medel     |
| Poleringsunderlag    | Filt      |
| Produktnamnsattribut | Ø 50,8 mm |
| Produktslag          | Slipskiva |

## Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm      | 554091 50 |
| Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm          | 554090 50 |
| Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm      | 554089 50 |
| Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm     | 554092 50 |
| Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm | 554093 50 |