

Garant**Polerlamellrondell (filt), Ø 50,8 mm, Typ: SOFT****Beställningsdata**

Ordernummer	554078 SOFT
GTIN	4045197880840
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Lodrätt uppställda filtlameller (höjd 10 mm).

Användningsdata:

Poleringsarbeten med ökad flexibilitet. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan mycket fina ytor med spegelglans uppnås.

OBS!:

Filtpolerlamellrondeller måste användas i kombination **med slip- och polerpasta** som nr 552250 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5–10 m/s.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	50,7 mm
Hårdhetsgrad	mjuk
Poleringsunderlag	Filt
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
Produktslag	Slipskiva

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50