

**Garant****Reduceringshylsa för PSC-skaft, SK 50, PSC invändig: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	301276 6
GTIN	4045197880857
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Slipad in- och utvändigt. Innergången i PSC-verktygshållaren för kylmedierör skruvas ihop med cylinderskruven i adaptern. Spännskruven är genomborrad, vilket gör att systemet lämpar sig för invändig kylning.

**Användningsdata:**

För anpassning av SK till PSC.

**Passar till :**

Verktygshållare med **Polygonskaft (PSC) ISO 26623-1**.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Rundgångsnoggrannhet:  $\leq 3 \mu\text{m}$

utkagningslängd A-mått: 80 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

längd L: 61 mm

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	63 mm
längd L	61 mm
utkagningslängd A-mått	80 mm
fäste	SK 50

Hållare norm	ISO 7388-1
Hållare norm	DIN 69871
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Hållaradapter

## Tillbehör

Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308810 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308812 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50	308700 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 50 SK	308820 50

Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 50 SK	308830 50