



## Studsfri hammare med kopparslag Hickoryskaft, huvud-Ø: 24mm



### Beställningsdata

Ordernummer	754810 24
GTIN	7610733269617
Artikelklass	73B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästkon och krage för infästning av slag. Slag av koppar. Med skaft av amerikansk hickory.

**Rekylfri** genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

#### Användningsdata:

För kraftiga och precisa slag eller skonsamma slag vid monteringsarbeten.

#### Reservdel:

Reservinsatser se nr 754760.

Reservskaft av hickory se nr 754840.

### Teknisk beskrivning

Material skaft	Hickoryträ
Material hus	Stål
huvud-Ø	24 mm
skaftlängd	265 mm
totallängd	290 mm
vikt	0,34 kg
huvudlängd med slag	81 mm
Serie	PB 306 Cu

Material insats	Koppar
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

---

## Tillbehör

Reservinsats kopparplan huvud-Ø 24 mm	754760 24
---------------------------------------	-----------