

Mitutoyo**Passbitssats Toleransklass 1, Antal passbitar: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	480300 32
GTIN	4946368227009
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). **Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas:** Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mätrum.

Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 1,005; 60 mm

Gradering 0,01: 9 st 1,01–1,09 mm

Gradering 0,1: 9 st 1,1–1,9 mm

Gradering 1,0: 9 st 1–9 mm

Gradering 10,0: 3 st 10–30 mm

Teknisk beskrivning

Antal passbitar	32
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	1
hårdhet	65 - 67 HRC

Material	åldrat specialstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Passbit

Tjänster

KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 32	020850 32
DAkkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 32	020860 32