



## Universalslipklots, 80×50×20 mm, Typ: G



### Beställningsdata

Ordernummer	557660 G
GTIN	4045197241757
Artikelklass	52E

### Beskrivning

#### Utförande:

Flexibel handslipklots med elastiskt bundna slipkorn, helt genomsatta (lång brukstid, kan slitas ned fullständigt). Bindningen med öppna porer gör att slipmaterialet aldrig sätts igen. Lämplig för både våt- och torrslipning. Vatten- och oljebeständig.

#### Prisvärt utförande.

#### Användningsdata:

**Universell för rengöring, polering, glättning, mattpolering och slipning av alla material.**

#### OBS!:

Vatten, fotogen, pasta eller liknande tillsatser **höjer slipeffekten.**

### Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
höjd	20 mm
Bredd	50 mm
Längd	80 mm
Produktnamnsattribut	80×50×20 mm
Produktslag	Slipklots

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
Sten	lämplig		
Lacker	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		