



## Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag ESD, mejselbredd b: 2,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	660050 2,5
GTIN	7610733256075
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

**Swiss Grip-krafthandtag** med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Du kan överföra stora vridmoment också med våta eller oljiga händer. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar. Svart spets. Förskjutna planparallella eggjar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.

Verktøjshandtag av avledande plast, **ESD-lämpligt**.

#### Fördel:

- **Förskjutna planparallella eggjar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.**
- **Ingen cam out-effekt.**
- **Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.**
- **Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.**
- **Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med drivningssymbol och storlek.**

#### Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

### Teknisk beskrivning

klingbeteckning	0
klinglängd	80 mm
mejselbredd b	2,5 mm

Manövreringssexkant	nej
genomgående klinga	nej
mejselspets	svart
totallängd	160 mm
mejseltjocklek a	0,4 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Drivprofil	Spårskruvmejsel
skaftutförande	rund
Slagkappa	nej
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Yta	förnicklad och förkromad
Produktslag	Skruvmejslar