



Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag ESD, mejselbredd b: 6,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	660050 6,5
GTIN	7610733256112
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagttålig polypropen. Du kan överföra stora vridmoment också med våta eller oljiga händer. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar. Svart spets. Förskjutna planparallella eggare med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.

Verktøjshandtag av avledande plast, **ESD-lämpligt**.

Fördel:

- **Förskjutna planparallella eggare med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.**
- **Ingen cam out-effekt.**
- **Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.**
- **Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.**
- **Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med drivningssymbol och storlek.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Teknisk beskrivning

klingbeteckning	4
mejseltjocklek a	1 mm
totallängd	245 mm

klängd	140 mm
genomgående klinga	nej
mejselpets	svart
Manövreringssextant	nej
mejselbredd b	6,5 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Drivprofil	Spårskruvmejsel
skaftutförande	rund
Slagkappa	nej
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Yta	förnicklad och förkromad
Produktslag	Skruvmejslar