



## Insex-elektronikskruvmejsel ESD, sexkant: 1,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	627495 1,5
GTIN	7610733268467
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående **vridbar kapp** (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad **snabbdragningszon** för snabb och effektiv dragning, och med **kraftzon** för överföring av större vridmoment.

**Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Klingor med högsta möjliga måttnoggrannhet. Förnicklad och förkromad yta.

Verktygsgrepp av avledande plast, **lämplig för ESD**.

#### Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

### Teknisk beskrivning

totallängd	158 mm
sexkant	1,5 mm
klinglängd	65 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Vridbar kåpa	ja
Klotformat huvud	nej
Produktslag	Skruvmejslar

