



Insex-elektronikskruvmejsel ESD, sexkant: 3mm



Beställningsdata

Ordernummer	627495 3
GTIN	7610733268498
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående **vridbar kapp** (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad **snabbdragningszon** för snabb och effektiv dragning, och med **kraftzon** för överföring av större vridmoment.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Klingor med högsta möjliga måttnoggrannhet. Förnicklad och förkromad yta.

Verktygsgrepp av avledande plast, **lämplig för ESD**.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Teknisk beskrivning

totallängd	191 mm
sexkant	3 mm
klinglängd	100 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Vridbar kåpa	ja
Klotformat huvud	nej
Produktslag	Skruvmejslar

