


Garant**Diamantslipstift hårdlött D427, D, Typ: ZY4004****Beställningsdata**

Ordernummer 552750 ZY4004

GTIN 4045197880888

Artikelklass 51E

Beskrivning**Utförande:**Precisionsslipade ämnen med **diamantbeläggning** genom **vakuumhårdlöding**.**Fördel:**

- **Högre skärkraft jämfört med galvaniskt bundna slipstift tack vare stort kornutstick (ca 70 % av slipkornet sticker ut från bindningen) och starkare bindning.**
- **Den öppna strukturen och den grova kornstorleken D427 sänker sliptemperaturen och minimerar tendensen att sättas igen.**

Användningsdata:Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar eller CNC-slipmaskiner för **grova sliparbeten** med hög materialavverkning. **Valsfräsning, konturfräsning** av kompositmaterial (kol-/glasfiberarmerad plast), glasfiber, grafit och Honeycomb.**OBS!:**

Ytterligare kornstorlekar, specialformer eller slipstift med invändig kylning för stationär användning levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø 6 mm

| | |
|------------------------|-----------|
| totallängd | 50 mm |
| Huvud-Ø | 40 mm |
| Formbeskrivning | Tallrik |
| huvudlängd | 3,5 mm |
| Slipmedel | Diamant |
| Slipmedlets beteckning | D |
| Produktslag | Slipstift |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | 15-20 m/s | |
| Sten | lämplig | 15-20 m/s | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |