



Sats med verkstadsmejslar, 6 delar för spår och Phillips, ESD, Antal skruvmejslar: 4/2



Beställningsdata

Ordernummer	667165 4/2
GTIN	7610733268733
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Handtag med vridbar kåpa. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.

6 delar i plasthållare. Vardera 1 spårskruvmejsel nr 664415 strl 1,2; 1,5; 1,8; 2,5. Vardera 1 skruvmejsel för Phillips nr 668895 strl 00; 0.

Verktogsgrepp av avledande plast, **lämplig för ESD**.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Phillips-skruvmejsel
Antal skruvmejslar	6
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Vridbar kåpa	ja

Produktslag

Skruvmejslar

Tillbehör

Elektronikskruvdragare för spår ESD mejselbredd b 1,5 mm	664415 1,5
Elektronikmejsel för Phillips ESD krysspårstorlek 0	668895 0
Elektronikskruvdragare för spår ESD mejselbredd b 1,2 mm	664415 1,2
Magnetiserare	666450
Elektronikmejsel för Phillips ESD krysspårstorlek 00	668895 00
Elektronikskruvdragare för spår ESD mejselbredd b 2,5 mm	664415 2,5
Elektronikskruvdragare för spår ESD mejselbredd b 1,8 mm	664415 1,8