



Insex-elektronikskruvmejselsats ESD, Antal skruvmejslar: 6



Beställningsdata

Ordernummer	627499 6
GTIN	7610733268740
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående **vridbar kapp** (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad **snabbdragningszon** för snabb och effektiv dragning, och med **kraftzon** för överföring av större vridmoment.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Klingor med högsta möjliga måttnoggrannhet. Förnicklad och förkromad yta.

Verktvysgrepp av avledande plast, **lämplig för ESD**.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

leveransinnehåll:

Inklusive praktiskt stativ / vägghållare.

leveransinnehåll:

Vardera 1 elektronikskruvdragare nr 627495: strl. 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	6
--------------------	---

Drivprofil	Sexkantnyckel
Vridbar kåpa	ja
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Insex-elektronikskruvmejselESD sexkant 2 mm	627495 2
Insex-elektronikskruvmejselESD sexkant 1,5 mm	627495 1,5
Insex-elektronikskruvmejselESD sexkant 2,5 mm	627495 2,5
Insex-elektronikskruvmejselESD sexkant 3 mm	627495 3
Insex-elektronikskruvmejselESD sexkant 0,89 mm	627495 0,89
Insex-elektronikskruvmejselESD sexkant 1,27 mm	627495 1,27