

Garant**Krympchuck, HSK-E 40, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308028 8
GTIN	4045197882219
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

GARANT: – Bearbetade HSK-funktionsytor.**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 304755.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	HSK-E 40
Hållare norm	DIN 69893

Hållare norm	ISO 12164-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Underskåp för	354290
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1