

Garant**Krympchuck, HSK-E 40, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308028 12
GTIN	4045197882233
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

GARANT: – Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 304755.

OBS!:

Inte förberedd för kylvätskerör.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	24 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm

fäste	HSK-E 40
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Underskåp för	354290
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12