

Garant**Sats med UNF-gångverktyg i plastväska, för UNF-fingångor: UNF1/4-3/4****Beställningsdata**

Ordernummer	145965 UNF1/4-3/4
GTIN	4045197878588
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Stabil plastväska med bärhandtag och 2 lås. Verktygen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Användningsdata:

För **UNF-fingångor** ASME-B1.1.

Innehåll:

vardera 1 sats handgängtappar nr 130750: strl 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

vardera 1 gängsnitt nr 142620: strl 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1.1/2; 2; 4

vardera 1 gängkloppa nr 149310: strl 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 skruvmejsel nr 664122: strl 5,5

Teknisk beskrivning

för UNF-fingångor	1/4 UNF - 3/4 UNF
Gängtyp	UNF

Flankvinkel	60 grad
Produktslag	Gängsnitt

Tillbehör

Gängsnitt UNF 7/16-20	142620 7/16-20
Handgängtappsats UNF 1/4-28	130750 1/4-28
Tappsvängjärn, inställbart Typ 2	148410 2
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 38X14 mm	149310 38X14
Gängsnitt UNF 1/4-28	142620 1/4-28
Handgängtappsats UNF 7/16-20	130750 7/16-20
Gängsnitt UNF 3/8-24	142620 3/8-24
Handgängtappsats UNF 5/8-18	130750 5/8-18
Gängsnitt UNF 5/8-18	142620 5/8-18
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 20X7 mm	149310 20X7
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 25X9 mm	149310 25X9
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Handgängtappsats UNF 5/16-24	130750 5/16-24
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 45X18 mm	149310 45X18
Gängsnitt UNF 3/4-16	142620 3/4-16
Handgängtappsats UNF 3/8-24	130750 3/8-24
Gängsnitt UNF 1/2-20	142620 1/2-20
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 30X11 mm	149310 30X11
Handgängtappsats UNF 1/2-20	130750 1/2-20
Tappsvängjärn, inställbart Typ 4	148410 4
Gängsnitt UNF 5/16-24	142620 5/16-24
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 38X10 mm	149310 38X10
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 45X14 mm	149310 45X14
	664122 5,5

Skruvmejslar för slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag
mejselbredd b 5,5 mm
