

Garant**Sats med gängverktyg för rörgängori plastväska, för cylindriska rörgängor: G1/8-1****Beställningsdata**

Ordernummer	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Stabil plastväska med bärhandtag och 2 lås. Verktygen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Användningsdata:

För **cylindriska Whitworth-rörgängor** DIN ISO 228/1.

Innehåll:

vardera 1 sats handgängtappar nr 130550: strl 5,5

vardera 1 gängsnitt nr 142050: storlek 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 3; 5

vardera 1 gängkloppa nr 149310: strl 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18

1 skruvmejsel nr 664122: strl 5,5

Teknisk beskrivning

för cylindriska rörgängor	G1/8 - G1
Gängtyp	G

Flankvinkel	55 grad
Produktslag	Gängsnitt

Tillbehör

Tappsvängjärn, inställbart Typ 5	148410 5
Skruvmejslar för slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	664122 5,5
Gängsnitt G G3/8	142050 G3/8
Handgängtappsats G G1/8	130550 G1/8
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 30X11 mm	149310 30X11
Gängsnitt G G3/4	142050 G3/4
Gängsnitt G G1/4	142050 G1/4
Handgängtappsats G G1/2	130550 G1/2
Gängsnitt G G1/2	142050 G1/2
Handgängtappsats G G1/4	130550 G1/4
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 55X16 mm	149310 55X16
Handgängtappsats G G3/4	130550 G3/4
Tappsvängjärn, inställbart Typ 3	148410 3
Gängsnitt G G1	142050 G1
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 45X14 mm	149310 45X14
Handgängtappsats G G3/8	130550 G3/8
Gängsnitt G G1/8	142050 G1/8
Handgängtappsats G G1	130550 G1
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 38X10 mm	149310 38X10
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 65X18 mm	149310 65X18