

**3M****Öronpropp, ljudnivåberoende Peltor™, Typ:****Beställningsdata**

Ordernummer	097797
GTIN	10078371670600
Artikelklass	04A

**Beskrivning****Utförande:**

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) med 3M™ UltraFit™ hörselskyddspropp. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) med PELTOR™ Triple C hörselskyddspropp.

De elektroniska hörselskyddspropparna 3M™ Peltor™ EEP-100 är utrustade med en **nivåberoende funktion** och erbjuder därmed en dynamisk reglering av externt buller. Därutöver är det möjligt att förstärka låga ljud (t.ex. röster) och dämpa plötsligt uppträdande hörselskadande buller. På så sätt skyddas hörseln samtidigt som starkare situationsmedvetande och förbättrad kommunikation i bullerbelastade miljöer möjliggörs. Bäraren kan reglera hörselskyddet intuitivt via en knapp och från början ställa in grundvolymen individuellt. Hörselskyddspropparna kan laddas på nytt via en USB-kontakt på laddningsboxen. Den lilla och lättviktiga utformningen höjer komforten och förbättrar därigenom användarens bäracceptans.

**Användningsdata:**

För kommunikation i krävande miljöer med höga och varierande ljudnivåer.

**Norm:**

EN 352-2; EN 352-7

**leveransinnehåll:**

2 st nivåberoende hörselskyddsproppar, 1 st laddningsbox, 1 st USB-kabel, 1 par proppar UltraFit™ Small, 1 par proppar UltraFit™ Medium, 1 par proppar UltraFit™ Large, 1 par proppar Triple C.

SNR-värde (dämpvärde): 32 dB(A)

drifttid: 16 h

## Teknisk beskrivning

SNR-värde (dämpvärde)	32 dB(A)
drifttid	16 h
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081556 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	EN 352-2
Norm	EN 352-7
Produktslag	Hörselkåpor

## Tillbehör

Förvaringsbox	096920
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081556 LR6
Bullerindikator NI100	097305