

3M**Hörselkåpor Peltor™ LiteCom™****Beställningsdata**

Ordernummer	097798
GTIN	4046719783694
Artikelklass	04A

Beskrivning**Utförande:**

Headset med passivt bullerskydd och inbyggd radio i hörselkåporna. Den monterade tvåvägsradiotekniken medger kommunikation med andra LiteCom™ kapselhörselskydd och trådlösa apparater. Den **bullerdämpande dynamiska talmikrofonen** medger förenklad kommunikation även i bullrig omgivning. Vid maximal effekt är räckvidden upp till tre kilometer. Headsetet fungerar med den inloggningsfria PMR 446 Standard och har därmed recis 8 kanaler i frekvensområdet 446 MHz. De tre knapparna går lätt att manövrera **även med handskar**.

Talstyrd sändning (VOX) utan knappmanövrering och automatisk avstängningsfunktion. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Kombinerar hörselskydd, hörlurar och mikrofon.

Användningsdata:

För kommunikation i bullriga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st AA-batterier (alkali-mangan) 081556 storlek LR6.

OBS!:

Hygientsatser under nr 097767 storlek HY79.

SNR-värde (dämpvärde): 32 dB(A)

drifttid: 20 h

vikt: 394 g

Teknisk beskrivning

SNR-värde (dämpvärde)	32 dB(A)
drifttid	20 h
Serie	Peltor™ LiteCom™
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081556 LR6
vikt	394 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	EN 352-1
Norm	EN 352-6
Produktslag	Hörselkåpor

Tillbehör

Bullerindikator NI100	097305
Förvaringsbox	096920
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081556 LR6
Hygienkit Typ HY79	097767 HY79