

HOLEX**Kraftkombitång, blank, med 2K-grepphylsor, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	700445 200
GTIN	4045197882332
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhårdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	blank
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

