



## Momentmejslar med skala, D 6,3-bitsfäste, ESD, maximalt vridmoment: 200cNm



### Beställningsdata

Ordernummer	659917 200
GTIN	7610733269464
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

**Krafthandtag** med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

#### Lämplig för ESD.

Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smutsskyddad mikrometerskala.

**Bitshållare med magnet** för infästning av C 6,3-bits.

#### Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivning

skalgradering 1 delstreck =	5 cNm
visning	analog
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
momentintervall	0,4 - 2 Nm

maximalt vridmoment	200 cNm
momentintervall	40 - 200 cNm
Bitshållare	D 6,3
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
Feedback	utlösande
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	vridmoment
totallängd L	144 mm
Anslutningsform	Bitsurtag 1/4 tum
omkopplingsbar avläsning	Nm
vikt	113 g
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
tillverkarens beteckning	MecaTorque ESD
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

## Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST"  
maximalt vridmoment 2 Nm

654300 2

Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST"  
maximalt vridmoment 10 Nm

654300 10