



## Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor, ESD, maximalt vridmoment: 200cNm



### Beställningsdata

Ordernummer	659918 200
GTIN	7610733269440
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

**Krafthandtag** med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smuttskyddad mikrometerskala.

**Lämplig för ESD.** För **fastsättning av 6 mm utbytesklingor** (nr 659920 – 659928).

#### Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
passande utbytesklingor	6 mm
skalgradering 1 delstreck =	5 cNm
maximalt vridmoment	200 cNm
visning	analog

momentintervall	0,4 - 2 Nm
momentintervall	40 - 200 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
omkopplingsbar avläsning	Nm
Feedback	utlösande
Anslutningsform	utbytbar klinga
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
totallängd L	124 mm
mätmetod	vridmoment
vikt	97 g
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
tillverkarens beteckning	MecaTorque ESD
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

## Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST"  
maximalt vridmoment 10 Nm

654300 10

Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST"  
maximalt vridmoment 2 Nm

654300 2