

Garant**Minibågfil Ergonomiskt handtag****Beställningsdata**

Ordernummer	581196
GTIN	4045197882370
Artikelklass	58Z

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt bygelsåg **ergonomiskt handtag** för **arbete utan trötthet** på svårtillgängliga ställen. Den dynamiska formen garanterar ett **perfekt kraftflöde** och ger mer kontroll vid sågbladet. Steglös bladspänning via räfflad mutter.

Bladlängd 200 mm.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygel. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygel. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavsiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavsiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

leveransinnehåll:

Inklusive **universalsågblad** för metall, aluminium, trä och plast.

Teknisk beskrivning

totallängd	310 mm
Bladlängd	200 mm
Produktslag	Bågsåg

Tillbehör

Sågbladssats, 12 delar "PUK" universell (210)25 tänder/tum

581280