

**Garant****Självspännande högkapacitetsborrchuck med MK-kona, MK-skaft: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	341122 2
GTIN	4045197880734
Artikelklass	31K

**Beskrivning****Utförande:**

**Högkapacitets--**trebackborrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

- **Borrchuck och MK-kona bildar en enhet.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, optimal stabilitet.**
- **Snabbt och enkelt byte tack vare kort utförande, fördelaktigt för små arbetsområden.**

**Användningsdata:**

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

**Norm:****DIN 238****OBS!:**

Den självspännande effekten fungerar bara vid högergång.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	1 - 13 mm
Utvändig Ø	50 mm
L <sub>1</sub> öppen	85 mm
L <sub>1</sub> stängd	97,5 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri

