

Garant**Självspännande högkapacitetsborrchuck med MK-kona, MK-skaft: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	341122 3
GTIN	4045197880741
Artikelklass	31K

Beskrivning**Utförande:**

Högkapacitets--trebackborrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

- **Borrchuck och MK-kona bildar en enhet.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, optimal stabilitet.**
- **Snabbt och enkelt byte tack vare kort utförande, fördelaktigt för små arbetsområden.**

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:**DIN 238****OBS!:**

Den självspännande effekten fungerar bara vid högergång.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	50 mm
L ₁ stängd	97,5 mm
spännvidd	1 - 13 mm
L ₁ öppen	85 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri

