



Laddbar LED-arbetslampa, Typ: STAR



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 081516 STAR |
| GTIN | 5708997356203 |
| Artikelklass | 08C |

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet. **Praktisk batteridrivnen arbetslampa** och byggstrålkastare förenade i en och samma lampa. **Flexibelt handtag** med inbyggda magneter och lämplig för direktmontering på Scangrip-stativ. Inbyggd powerbank med USB-uttag. Utan upphängningskrok.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|----------------|
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Batterityp | Litiumjon |
| batterikapacitet | 5,2 Ah |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Batterispänning | 3,7 V |
| Belysning | LED-modul |
| Ljusflöde steg 2 | 500 lm |
| ljusflöde | 1000 lm |
| total bredd | 103 mm |
| IP-skyddsklass | IP 65 |
| totallängd | 156 mm |
| Brinntid steg 2 | 5 h |
| brinntid | 2,5 h |
| vikt | 710 g |
| ATEX-zon | ingen |
| tillverkarens beteckning | STAR |
| Produktslag | Arbetsbelysning |